



## Boulon de fixation, forme B Acier inoxydable, Ø D: 10 mm



### Données de commande

N° commande	370045 10
GTIN	2050001881274
Classe d'article	37K

### Description

#### Exécution:

Acier inoxydable rectifié Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

#### Utilisation:

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Ø ext.  $d_{n6}$ : 7 mm

Longueur 1: 7 mm

Longueur de col  $L_2$ : 10 mm

Filetage M: M 3

### Description technique

Longueur 1	7 mm
Filetage M	M 3
Ø ext. D	10 mm
Longueur de col $L_2$	10 mm
Ø ext. $d_{n6}$	7 mm

