



Boulon de fixation, forme B Acier inoxydable, Ø D: 12 mm



Données de commande

N° commande	370045 12
GTIN	2050001879592
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier inoxydable rectifiéAcier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

Utilisation:

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Ø ext. d_{n6} : 8 mm

Longueur 1: 8 mm

Longueur de col L_2 : 12 mm

Filetage M: M 4

Description technique

Filetage M	M 4
Longueur 1	8 mm
Ø ext. D	12 mm
Longueur de col L_2	12 mm
Ø ext. d_{n6}	8 mm

