

**Boulon de fixation, forme B Acier inoxydable, Ø D: 20 mm****Données de commande**

N° commande	370045 20
GTIN	2050001879172
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

Acier inoxydable rectifiéAcier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

Utilisation:

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Ø ext. d_{n6} : 14 mm

Longueur 1: 14 mm

Longueur de col L_2 : 20 mm

Filetage M: M 5

Description technique

Longueur 1	14 mm
Longueur de col L_2	20 mm
Ø ext. D	20 mm
Filetage M	M 5
Ø ext. d_{n6}	14 mm

