



## Thermo-anémomètre, Type: 405I



### Données de commande

N° commande	474186 405I
GTIN	4029547014260
Classe d'article	47B

### Description

#### Exécution:

**Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone.** Toutes les données de mesure sont transmises directement à l'application gratuite testo Smart Probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.

- **Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.**
- **Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.**
- **Possibilité d'afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.**
- **Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.**

Thermo-anémomètre à commande via smartphone. Mesure de la vitesse de l'air, du débit volumétrique et de la température. Configuration aisée des dimensions et de la géométrie de la section de canal pour déterminer le débit volumétrique. Tube télescopique extensible jusqu'à 400 mm.

#### Livraison:

Avec 4 piles 081561 LR3 et certificat d'étalonnage.

#### Remarque(s):

Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.

## Description technique

Longueur	200 mm
Hauteur	41 mm
Largeur	30 mm
Plage de mesure température	-20 - 60 °C
Plage de mesure vitesse de l'air	0 - 30 m/s
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	4
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Thermometre et debitmetre

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
-------------------------------------------------------	------------