



## Thermo-anémomètre, Type: 410I



### Données de commande

N° commande	474186 410I
GTIN	4029547014277
Classe d'article	47B

### Description

#### Exécution:

**Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone.** Toutes les données de mesure sont transmises directement à l'application gratuite testo Smart Probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.

- **Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.**
- **Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.**
- **Possibilité d'afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.**
- **Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.**

Thermo-anémomètre à commande via smartphone. Représentation du débit volumétrique de plusieurs sorties pour le réglage d'installations. Paramétrage aisé de la sortie (dimensions et géométrie).

#### Livraison:

Avec 4 piles 081561 LR3 et certificat d'étalonnage.

#### Remarque(s):

Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.

## Description technique

Longueur	154 mm
Largeur	43 mm
Hauteur	21 mm
Plage de mesure température	-20 - 60 °C
Plage de mesure vitesse de l'air	0,4 - 30 m/s
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	4
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Thermometre et debitmetre

---

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------