



Boulon de fixation, forme D Acier inoxydable, Ø D: 16 mm



Données de commande

N° commande	370047 16
GTIN	2050001883650
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier inoxydable rectifié Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Possibilité de compenser les tolérances à la cote d'écartement des alésages.

Ø ext. d_{n6} : 12 mm

Longueur 1: 12 mm

Longueur de col L_2 : 16 mm

Filetage M: M 5

Description technique

Filetage M	M 5
Longueur de col L_2	16 mm
Ø ext. D	16 mm
Longueur 1	12 mm
Ø ext. d_{n6}	12 mm