



Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, Filetage M: M12



Données de commande

N° commande	370055 M12
GTIN	2050001879455
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Bille en acier pour roulements à billes.

Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Ø ext. D ₁	10,5 mm
Longueur l	18 mm
Ø ext. D	20 mm
Filetage M	M12

Longueur de col L ₂	12 mm
Charge admissible maximale (statique)	25 kN
Type de produit	Support à bille oscillante