



Base pour support, Type: K1,7



Données de commande

N° commande	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s'exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques. Pince avec revêtement spécial Softgrip pour fixation sur des surfaces plates et rondes. Différents filetages intérieurs pour accueillir divers bras articulés.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

Description technique

Raccord fileté	M6 / M8 / 1/4 pouce / 3/8 pouce
Positionnement du raccord fileté	divers
Exécution	Pince 1,7 pouce
Ouverture	45 mm
Type de produit	Pieds magnétiques

Accessoires

Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Bras articulé 3D Type 290	442114 290
Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Bras articulé 3D Type 240	442110 240
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Bras articulé 3D Type 240	442114 240
Logement pour support de mesure Type H	442100 H