



Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, Filetage M: M12



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 370057 M12 |
| GTIN | 2050001888136 |
| Classe d'article | 37K |

Description

Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Bille en carbure.

Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

| | |
|--------------------------------|-------|
| Longueur 1 | 18 mm |
| Longueur de col L ₂ | 12 mm |
| Ø ext. D | 20 mm |
| Filetage M | M12 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Ø ext. D ₁ | 10,5 mm |
| Charge admissible maximale (statique) | 25 kN |
| Type de produit | Support à bille oscillante |