



## Crochet de bridage à embase M8, Type: 1



### Données de commande

N° commande	370070 1
GTIN	2050001882530
Classe d'article	37K

### Description

**Exécution:**

Avec vis noyée.

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

**Utilisation:**

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.

Pour le serrage compact de pièces.

Pour le serrage compact de pièces.

**Adapté(s) pour:**

Élément de hauteur 37 0077.

### Description technique

Hauteur $H_2$	14 mm
$F_{max.}$	7,9 kN
$H_1$	35 - 45 mm
Filetage M	M8

Longueur 1	20 mm
Type	1
Couple maximal	20 Nm
Type de produit	Crochets de bridage