



Crochet de bridage à embase M8, Type: 2



Données de commande

N° commande	370070 2
GTIN	2050001882677
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Avec vis noyée.

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.

Pour le serrage compact de pièces.

Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Elément de hauteur 37 0077.

Description technique

Filetage M	M8
Longueur 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
Type	2

Hauteur H ₂	14 mm
H ₁	35 - 45 mm
Couple maximal	20 Nm
Type de produit	Crochets de bridage