

**Crochet de bridage à embase M8, Type: 3****Données de commande**

N° commande	370070 3
GTIN	2050001878472
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

Avec vis noyée.

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.

Pour le serrage compact de pièces.

Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Elément de hauteur 37 0077.

Description technique

Type	3
F _{max.}	6,7 kN
H ₁	35 - 45 mm
Longueur 1	30 mm

Couple maximal	20 Nm
Hauteur H ₂	14 mm
Filetage M	M8
Type de produit	Crochets de bridage