



Crochet de bridage à embase M8, Type: 4



Données de commande

N° commande	370070 4
GTIN	2050001887719
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Avec vis noyée.

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.

Pour le serrage compact de pièces.

Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Élément de hauteur 37 0077.

Description technique

Longueur 1	20 mm
H ₁	45 - 55 mm
Type	4
Couple maximal	20 Nm

F _{max.}	7,9 kN
Hauteur H ₂	14 mm
Filetage M	M8
Type de produit	Crochets de bridage