



## Crochet de bridage à embase M8, Type: 5



### Données de commande

N° commande	370070 5
GTIN	2050001874979
Classe d'article	37K

### Description

**Exécution:**

Avec vis noyée.

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

**Utilisation:**

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.

Pour le serrage compact de pièces.

Pour le serrage compact de pièces.

**Adapté(s) pour:**

Elément de hauteur 37 0077.

### Description technique

Longueur 1	25 mm
F <sub>max.</sub>	7,3 kN
Couple maximal	20 Nm
Type	5

Filetage M	M8
Hauteur H <sub>2</sub>	14 mm
H <sub>1</sub>	45 - 55 mm
Type de produit	Crochets de bridage