

**Crochet de bridage à embase M8, Type: 6****Données de commande**

N° commande	370070 6
GTIN	2050001887856
Classe d'article	37K

**Description****Exécution:**

Avec vis noyée.

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

**Utilisation:**

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.

Pour le serrage compact de pièces.

Pour le serrage compact de pièces.

**Adapté(s) pour:**

Elément de hauteur 37 0077.

**Description technique**

Type	M 8
Longueur 1	30 mm
Filetage M	M8
Hauteur H <sub>2</sub>	14 mm

$F_{\max.}$	6,7 kN
Couple maximal	20 Nm
$H_1$	45 - 55 mm
Type de produit	Crochets de bridage