

bimos

Chaise pivotante de travail lourde, tissu



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 965383 |
| GTIN | 4016849591179 |
| Classe d'article | 96B |

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail sûre et très robuste avec très grand piètement renforcé en aluminium (Ø 740 mm), vérin à gaz de sécurité avec recouvrement en acier, mécanisme de chaise renforcé. Dossier réglable progressivement, hauteur et inclinaison réglables individuellement. Assise et dossier ergonomique. Poignée de transport en acier.

Avec accoudoirs. Ecartement entre les accoudoirs de 570 mm, réglables en largeur.

Rembouillage très épais avec densité spécifique de la mousse 25% plus élevée, très robuste et résistante.

Avec garnissage en tissu

Norme:**DIN 68877****Livraison:**

Avec un 1 jeu de patins et 1 jeu de roulettes.

Charge admissible chaise: 160 kg

Plage de réglage en hauteur avec roulettes: 490 - 640 mm

Couleur matériau de l'assise: noir

Description technique

| | |
|--|------------------------------|
| Type de réglage en hauteur | Levier de réglage en hauteur |
| Exécution réglage en hauteur | Vérin à gaz |
| Charge admissible | 160 kg |
| Couleur matériau de l'assise | noir |
| Exécution | avec roulettes |
| Charge admissible chaise | 160 kg |
| Ø piètement | 740 mm |
| Plage de réglage en hauteur avec patins | 450 - 600 mm |
| Plage de réglage en hauteur avec roulettes | 490 - 640 mm |
| Type de produit | Chaise pivotante de travail |

Accessoires

| | |
|------------------------------|--------|
| Patins (1 jeu = 5 pièces) | 963188 |
| Roulettes (1 jeu = 5 pièces) | 963187 |