

bimos

Chaise pivotante de travail lourde, similicuir



Données de commande

N° commande	965384
GTIN	4016849591070
Classe d'article	96B

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail sûre et très robuste avec très grand piètement renforcé en aluminium (Ø 740 mm), vérin à gaz de sécurité avec recouvrement en acier, mécanisme de chaise renforcé. Dossier réglable progressivement, hauteur et inclinaison réglables individuellement. Assise et dossier ergonomique. Poignée de transport en acier.

Avec accoudoirs. Ecartement entre les accoudoirs de 570 mm, réglables en largeur.

Rembouillage très épais avec densité spécifique de la mousse 25% plus élevée, très robuste et résistante.

Avec garnissage en similicuir.

Norme:

DIN 68877

Livraison:

Avec un 1 jeu de patins et 1 jeu de roulettes.

Charge admissible chaise: 160 kg

Plage de réglage en hauteur avec roulettes: 490 - 640 mm

Couleur matériau de l'assise: noir

Description technique

Charge admissible	160 kg
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Couleur matériau de l'assise	noir
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	160 kg
Ø piètement	740 mm
Plage de réglage en hauteur avec patins	450 - 600 mm
Plage de réglage en hauteur avec roulettes	490 - 640 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail