



## Crochet de bridage à embase M12, Type: 1



### Données de commande

N° commande	370071 1
GTIN	2050001880437
Classe d'article	37K

### Description

**Exécution:**

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

**Utilisation:**

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.  
Pour le serrage compact de pièces.

**Adapté(s) pour:**

Élément de hauteur 37 0078.

### Description technique

Filetage M	M12
H <sub>1</sub>	50 - 65 mm
Hauteur H <sub>2</sub>	27 mm
Type	1
Couple maximal	45 Nm
Longueur 1	40 mm

$F_{\max.}$	13,5 kN
Type de produit	Crochets de bridage