



Crochet de bridage à embase M12, Type: 2



Données de commande

N° commande	370071 2
GTIN	2050001880291
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Élément de hauteur 37 0078.

Description technique

$F_{max.}$	12,6 kN
Filetage M	M12
Hauteur H_2	29 mm
H_1	50 - 65 mm
Couple maximal	45 Nm
Type	2

Longueur 1	50 mm
Type de produit	Crochets de bridage