



## Crochet de bridage à embase M12, Type: 3



### Données de commande

N° commande	370071 3
GTIN	2050001877635
Classe d'article	37K

### Description

**Exécution:**

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

**Utilisation:**

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.  
Pour le serrage compact de pièces.

**Adapté(s) pour:**

Élément de hauteur 37 0078.

### Description technique

H <sub>1</sub>	50 - 65 mm
Longueur 1	60 mm
F <sub>max.</sub>	11,7 kN
Filetage M	M12
Type	3
Couple maximal	45 Nm

Hauteur H <sub>2</sub>	29 mm
Type de produit	Crochets de bridage