



Crochet de bridage à embase M12, Type: 5



Données de commande

N° commande	370071 5
GTIN	2050001886316
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Élément de hauteur 37 0078.

Description technique

Couple maximal	45 Nm
Filetage M	M12
Hauteur H ₂	29 mm
H ₁	65 - 80 mm
Type	5
Longueur 1	50 mm

$F_{\max.}$	12,6 kN
Type de produit	Crochets de bridage