



Crochet de bridage à embase M12, Type: 6



Données de commande

N° commande	370071 6
GTIN	2050001886453
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Élément de hauteur 37 0078.

Description technique

Type	6
F _{max.}	11,7 kN
Couple maximal	45 Nm
Longueur l	60 mm
H ₁	65 - 80 mm
Hauteur H ₂	29 mm

Filetage M	M12
Type de produit	Crochets de bridage