



Crochet de bridage à embase M16, Type: 1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 370072 1 |
| GTIN | 2050001887993 |
| Classe d'article | 37K |

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Élément de hauteur 37 0079.

Description technique

| | |
|------------------------|------------|
| Filetage M | M16 |
| Couple maximal | 60 Nm |
| Hauteur H ₂ | 36 mm |
| H ₁ | 50 - 65 mm |
| Longueur l | 40 mm |
| F _{max.} | 13,4 kN |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Type | 1 |
| Type de produit | Crochets de bridage |