



Crochet de bridage à embase M16, Type: 2



Données de commande

N° commande	370072 2
GTIN	2050001880574
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Élément de hauteur 37 0079.

Description technique

Filetage M	M16
Hauteur H_2	36 mm
Couple maximal	60 Nm
H_1	50 - 65 mm
Longueur 1	50 mm
$F_{max.}$	12,4 kN

Type	2
Type de produit	Crochets de bridage