



Crochet de bridage à embase M16, Type: 3



Données de commande

N° commande	370072 3
GTIN	2050001880017
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Élément de hauteur 37 0079.

Description technique

H ₁	50 - 65 mm
F _{max.}	12 kN
Longueur 1	60 mm
Type	3
Couple maximal	60 Nm
Filetage M	M16

Hauteur H ₂	36 mm
Type de produit	Crochets de bridage