



Crochet de bridage à embase M16, Type: 4



Données de commande

N° commande	370072 4
GTIN	2050001874559
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Élément de hauteur 37 0079.

Description technique

Filetage M	M16
F_{max}	13,4 kN
Hauteur H_2	36 mm
Couple maximal	60 Nm
Type	4
H_1	65 - 80 mm

Longueur 1	40 mm
Type de produit	Crochets de bridage