



Crochet de bridage à embase M16, Type: 5



Données de commande

N° commande	370072 5
GTIN	2050001882813
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Élément de hauteur 37 0079.

Description technique

Filetage M	M16
F _{max.}	12,4 kN
Hauteur H ₂	36 mm
H ₁	65 - 80 mm
Type	5
Couple maximal	60 Nm

Longueur 1	50 mm
Type de produit	Crochets de bridage