



## Crochet de bridage à embase M16, Type: 6



### Données de commande

N° commande	370072 6
GTIN	2050001880154
Classe d'article	37K

### Description

**Exécution:**

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

**Utilisation:**

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.  
Pour le serrage compact de pièces.

**Adapté(s) pour:**

Élément de hauteur 37 0079.

### Description technique

$F_{max.}$	12 kN
Hauteur $H_2$	36 mm
Type	6
Longueur 1	60 mm
$H_1$	65 - 80 mm
Couple maximal	60 Nm

Filetage M	M16
Type de produit	Crochets de bridage