

**Dispositif de serrage pivotant sans poignée, Type: 30R****Données de commande**

N° commande	370085 30R
GTIN	2050001883094
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

- Dispositif de serrage pivotant "One Touch" avec course de serrage axiale (H1/H2) via un mouvement de levier (gauche/droite).
- Corps en acier pour traitement thermique et bruni.
- Force de serrage sur la pièce uniforme.
- Encombrement réduit grâce à la poignée amovible.

Utilisation:

- Pour le serrage et l'ouverture rapides de différentes pièces.
- Pour travaux d'usinage légers.

Remarque(s):

Poignées à visser avec limitation du couple disponibles sur demande.

Force serrage max.: 800 N

Force manuelle max. poignée: 150 N

Description technique

Hauteur H	57,5 mm
-----------	---------

Filetage M	M6
Dim. E	18 mm
B ₁	14 mm
L ₂	15 mm
L ₁	32 mm
Type	30R
Hauteur de serrage H ₁ min.	31,4 mm
Hauteur de serrage H ₁ max.	32,6 mm
Force serrage max.	800 N
Force manuelle max. poignée	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Filetage M ₁	M4
Type de produit	Système de serrage de gabarits