

**Dispositif de serrage pivotant sans poignée, Type: 40L****Données de commande**

N° commande	370085 40L
GTIN	2050001872739
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

- Dispositif de serrage pivotant "One Touch" avec course de serrage axiale (H1/H2) via un mouvement de levier (gauche/droite).
- Corps en acier pour traitement thermique et bruni.
- Force de serrage sur la pièce uniforme.
- Encombrement réduit grâce à la poignée amovible.

Utilisation:

- Pour le serrage et l'ouverture rapides de différentes pièces.
- Pour travaux d'usinage légers.

Remarque(s):

Poignées à visser avec limitation du couple disponibles sur demande.

Force serrage max.: 1200 N

Force manuelle max. poignée: 200 N

Description technique

L ₂	20 mm
----------------	-------

Filetage M	M8
L ₁	40 mm
Hauteur H	78,1 mm
Dim. E	25 mm
Type	40L
B ₁	16 mm
Hauteur de serrage H ₁ min.	44,1 mm
Hauteur de serrage H ₁ max.	45,9 mm
Force serrage max.	1200 N
Force manuelle max. poignée	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Filetage M ₁	M6
Type de produit	Système de serrage de gabarits