

**Dispositif de serrage pivotant avec poignée, Type: 30L****Données de commande**

N° commande	370086 30L
GTIN	2050001887573
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

- **Dispositif de serrage pivotant "One Touch" avec course de serrage axiale (H1/H2) via mouvement de levier (gauche/droite).**
- **Corps en acier pour traitement thermique et bruni.**
- **Force de serrage sur la pièce uniforme.**
- **Encombrement réduit grâce à la poignée amovible.**

Utilisation:

- **Pour le serrage et l'ouverture rapides de différentes pièces.**
- **Pour travaux d'usinage légers.**

Remarque(s):

Poignées à visser avec limitation du couple disponibles sur demande.

Force serrage max.: 800 N

Force manuelle max. poignée: 150 N

Description technique

Dim. E	18 mm
L ₂	15 mm
B ₁	14 mm

L ₁	32 mm
Filetage M	M6
Type	30L
Hauteur H	57,5 mm
Hauteur de serrage H ₁ min.	31,4 mm
Hauteur de serrage H ₁ max.	32,6 mm
Force serrage max.	800 N
Force manuelle max. poignée	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Filetage M ₁	M4
Type de produit	Système de serrage de gabarits