



## Appareil de lubrification pneumatique mobile, Pour capacité du réservoir: 15/18kg



### Données de commande

N° commande	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Classe d'article	08H

### Description

#### Exécution:

Appareil de lubrification pneumatique mobile avec chariot pour un apport économique et sûr de graisses longue durée. Débit élevé grâce au facteur de multiplication 1 : 55, avec raccord d'aspiration et flexibles de graissage de sécurité de grand diamètre. Convient pour les huiles et graisses jusqu'à la classe de consistance 2, également pour les graisses bio (graisses universelles).

#### Livraison:

Couvercle de plateau suiveur, couvercle anti-poussière en acier, pistolet de graissage haute pression et flexible de 4 m.

#### Remarque(s):

L'appareil de lubrification est autolubrifiant et ne nécessite pas de huiler supplémentaire. L'utilisation d'un réducteur de pression avec séparateur d'eau est recommandée.

### Description technique

Ø intérieur récipient	255 - 282 mm
Air comprimé nécessaire	3 - 10 bar

Pression de graissage max.	400 bar
Débit max.	600 g/min
Pour capacité du réservoir	15 / 18 kg
Type de produit	Appareils de lubrification