

Appareil de lubrification pneumatique mobile, Pour capacité du réservoir: 25kg



Données de commande

N° commande	084000 25
GTIN	4024937410806
Classe d'article	08H

Description

Exécution:

Appareil de lubrification pneumatique mobile avec chariot pour un apport économique et sûr de graisses longue durée. Débit élevé grâce au facteur de multiplication 1:55, avec raccord d'aspiration et flexibles de graissage de sécurité de grand diamètre. Convient pour les huiles et graisses jusqu'à la classe de consistance 2, également pour les graisses bio (graisses universelles).

Livraison:

Couvercle de plateau suiveur, couvercle anti-poussière en acier, pistolet de graissage haute pression et flexible de 4 m.

Remarque(s):

L'appareil de lubrification est autolubrifiant et ne nécessite pas de huileur supplémentaire. L'utilisation d'un réducteur de pression avec séparateur d'eau est recommandée.

Description technique

Pression de graissage max.	400 bar
Air comprimé nécessaire	3 - 10 bar



Débit max.	600 g/min
Pour capacité du réservoir	25 kg
Ø intérieur récipient	300 - 340 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement à l'air comprimé
Type de produit	Appareils de lubrification