




## Distancemètre laser, Type: GLM80



### Données de commande

N° commande	465560 GLM80
GTIN	3165140600804
Classe d'article	46T

### Description

#### Exécution:

Télémètre laser avec boîtier robuste antichocs, étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP 54). Ecran rétroéclairé de 3 lignes pour une lisibilité optimale. Classe de laser 2 suivant CEI 825-1. Maniement aisément avec interface utilisateur optimisée et affichage éclairé. Fonction d'implantation. Le capteur d'inclinaison 360° intégré indique la pente d'un objet par pose directe du boîtier et permet une mesure de la hauteur indirecte.

#### Norme:

Télémètre laser avec boîtier robuste antichocs, étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP 54). Ecran rétroéclairé de 3 lignes pour une lisibilité optimale. Classe de laser 2 suivant CEI 825-1. Filetage pour support 1/4". Le capteur d'inclinaison 360° intégré indique la pente d'un objet par pose directe du boîtier et permet une mesure de la hauteur indirecte. Création de plans numériques, importation et modification de plans existants, exportation des résultats et cotations de chantier simple. Transfert des données via Bluetooth®.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec étui de protection. Avec batterie Li-Ion, chargeur + câble micro-USB.

#### Accessoire(s):

Trépied 468558.

Indice de protection IP: IP 54

Précision de mesure:  $\pm 1,5$  mm

Filetage pour support: 1/4 pouce

Portée: 80 m

Addition/Soustraction: oui

Mesure min. / max.: oui

Calcul des surfaces et des volumes: oui

## Description technique

Largeur	51 mm
Mesure indirecte (Pythagore)	oui
Longueur	111 mm
Autonomie des piles (mesures)	25000
Poids	140 g
Calcul des surfaces et des volumes	oui
Portée	80 m
Mesure min. / max.	oui
Capteur d'inclinaison	360 degré
Alimentation	Batterie Li-Ion
Filetage pour support	1/4 pouce
Addition/Soustraction	oui
Hauteur	30 mm
Rappel des dernières mesures	oui
Indice de protection IP	IP 54
Précision de mesure	$\pm 1,5$ mm
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Classe de laser suivant CEI 825-1	2
Type de produit	Distancemètres

---

## Accessoires

Trépied photo

468558