



## Pince à sertir à 4 broches DigiCrimp, poignées bimatières, Type: 2,5



### Données de commande

N° commande	729530 2,5
GTIN	4049002095931
Classe d'article	73T

### Description

**Exécution:**

Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.

Approvisionnement en broches à sertir réglable au pas de 0,01 mm et lecture numérique (réglage en mm et en pouces). Contrôle du réglage de base à l'aide de la pigne de contrôle fournie. Avec fonction de réétalonnage. Surveillance électronique de l'usure avec fonction d'avertissement. Fonction de réglage disponible. Positionneurs Rennsteig et MIL compatibles.

**Utilisation:**

Pour contacts mâles et femelles tournés avec géométrie de sertissage similaire MIL.

**Livraison:**

Pince à sertir à 4 broches en coffret.

### Description technique

Longueur totale	175 mm
Pour section de conducteur	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Référence fabricant	DigiCrimp
Blocage automatique disponible	oui

Affichage numérique

oui

Type de produit

Pince à sertir