



Pince à sertir à 4 broches DigiCrimp, poignées bimatières, Type: 6,0



Données de commande

N° commande	729530 6,0
GTIN	4049002057687
Classe d'article	73T

Description

Exécution:

Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.

Approvisionnement en broches à sertir réglable au pas de 0,01 mm et lecture numérique (réglage en mm et en pouces). Contrôle du réglage de base à l'aide de la pignone de contrôle fournie. Avec fonction de réétalonnage. Surveillance électronique de l'usure avec fonction d'avertissement. Fonction de réglage disponible. Positionneurs Rennsteig et MIL compatibles.

Utilisation:

Pour contacts mâles et femelles tournés avec géométrie de sertissage similaire MIL.

Livraison:

Pince à sertir à 4 broches en coffret.

Description technique

Pour section de conducteur	0,14 - 6 mm ²
Longueur totale	230 mm
Référence fabricant	DigiCrimp
Blocage automatique disponible	oui
Affichage numérique	oui
Type de produit	Pince à sertir

