



Pince coupante diagonale pour l'électronique Super Knips®, PC, Longueur totale: 125Hmm



Données de commande

N° commande	726645 125H
GTIN	4003773065074
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête étroite, taillants rectifiés avec précision, biseautés fins. Branches avec gaine multimatériau, avec ressort d'ouverture.

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.

Description technique

Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à Ø	0,2 - 1,6 mm
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur	0,2 - 1,2 mm
Longueur de coupe	9 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	0,2 - 0,6 mm
Largeur tête	13,5 mm
Longueur totale	125 mm
Taillants biseautés	petit chanfrein PC
Matériau	Acier à outils spécial
Norme	DIN ISO 9654

Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Surface	bruni
Attribut des noms de produit	PC
Avec ressort d'ouverture	oui
Avec support de fils	non
Type de produit	Pince coupante