



Pince coupante diagonale pour l'électronique Super Knips® avec support de fils, PC, Longueur totale: 125Hmm



Données de commande

N° commande	726650 125H
GTIN	4003773065081
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête étroite, taillants rectifiés avec précision, biseautés fins. Branches avec gaine multimatière, avec ressort d'ouverture.

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.

Description technique

Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur	0,2 - 1,2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	0,2 - 0,6 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à Ø	0,2 - 1,6 mm
Largeur tête	13,5 mm
Longueur de coupe	9 mm
Longueur totale	125 mm
Taillants biseautés	PC
Matériau	Acier à outils spécial
Norme	DIN ISO 9654

Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Surface	bruni
Attribut des noms de produit	PC
Avec ressort d'ouverture	oui
Avec support de fils	oui
Type de produit	Pince coupante