



Élément Weldon avec compensation, court, Pour Ø nominal d: 11mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 335720 11 |
| GTIN | 4045197801531 |
| Classe d'article | 32P |

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec **système de raccord rapide**. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.

Compensation de traction / pression de 0,2 mm par rapport à l'élément de compensation. Serrage de l'élément Weldon par le méplat d'entraînement ou l'élément de compensation.

Avantage(s):

- **Solution économique.**
- **Modèle étroit et robuste.**
- **Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.**

Utilisation:

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.

Accessoire(s):

Élément de compensation 335730.

Remarque(s):

Fonction de compensation minimale **uniquement** en association avec 300415 et 335730. Pour les mandrins Weldon standard, uniquement serrage fixe possible, voir 335740.

Description technique

| | |
|---------------------|-------|
| Plage de serrage d | 11 mm |
| Ø ext. D | 20 mm |
| Course de réglage V | 10 mm |
| Longueur de col A | 52 mm |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Longueur totale L | 50 mm |
| Type de produit | Mandrins de taraudage |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Elément de compensation Plage de serrage d 11-12 mm | 335730 11-12 |
|---|--------------|