



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Batterie, Type: 71292261



### Données de commande

N° commande	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec **porte-outils Starlock** (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 % plus rapide).

- **Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.**
- **Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.**
- **Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.**

Puissant MultiTool pour une progression rapide (pour l'aménagement et la rénovation) avec plus de 30 accessoires pour le sciage dans le bois et le métal, le ponçage, la coupe de carrelages, etc.

#### Livraison:

Avec 1x chargeur rapide ALG 80, 2x batteries Li-Ion (18 V / 3 Ah). 1 valise "Akku" avec chargeur, 1 plateau-support, 3 feuilles abrasives de chaque (grain 60, 80, 120, 180), 1 spatule fixe, 1 lame de scie à segment HSS, 1 lame de scie Long-Life E-Cut (65 mm), 1 lame de scie universelle E-Cut (44 mm).

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834 – 073845.

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Référence fabricant: AFMM 18 QSL

Capacité de la batterie: 3 Ah  
 Tension de la batterie: 18 V  
 Porte-outils: StarlockPlus, Starlock  
 Nombre d'oscillations: 11000 - 18500 min<sup>-1</sup>  
 Angle d'oscillation: 3,4 degré

## Description technique

Approche d'angle plateau-support	80 mm
Référence fabricant	AFMM 18 QSL
Capacité de la batterie	3 Ah
Poids	1,8 kg
Tension de la batterie	18 V
Nombre d'oscillations	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Porte-outils	StarlockPlus, Starlock
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Angle d'oscillation	3,4 degré
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Type de produit	Machines oscillantes

## Accessoires

Chargeur sans fil Type FE30	073845 FE30
Chargeur sans fil Type FE50	073845 FE50
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073836 FE18
Chargeur sans fil Type FE80	073845 FE80
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18