



Testeur de tension-courant, Type: 755-2



Données de commande

N° commande	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Boîtier ergonomique en plastique avec bague antidérapante, zone de préhension et fixation des pointes de mesure en caoutchouc. **Mesure entièrement automatique du courant, de la tension et de la résistance.** Pointes de contact interchangeables. Lampe de poche intégrée pour l'éclairage du point de mesure.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle professionnel de la tension et de la polarité, ainsi que pour des mesures de courant. Convient pour des travaux dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage). Avec contrôle de phase unipolaire et mesure de l'ordre des phases. Homologué pour le contrôle de tension sur des installations jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Livraison:

Avec piles 081561 réf. LR3, pointes de mesure et isolations des pointes de mesure.

Description technique

Eclairage des points de mesure	oui
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Tension alternative c.a.	6 V - 1000 V
Tension continue c.c.	6 V - 1000 V
Contrôle de continuité	oui
Courant alternatif c.a.	0,1 - 200 A
Portée de l'affichage	4000
Indice de protection IP	IP 64
Etalonnage	I4
Résistance	1 Ω - 100 k Ω
Contrôle de phase	oui
Contrôle de l'ordre des phases	oui
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Multimètres

Services

Étalonnage DAkkSPince ampèremétrique Type D	027060 D
ÉtalonnagePincés ampèremétriques Type D	027050 D

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------