



Testeur de tension, Type: 750-2



Données de commande

N° commande	473210 750-2
GTIN	4029547013904
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Boîtier robuste en plastique et poignée ergonomique avec bague antidérapante pour un travail en toute sécurité sans risque de glissement. **Ecran clair à 360°** avec conduit de lumière. **Lampe de poche intégrée** pour l'éclairage du point de mesure.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la continuité et de la polarité. Convient pour des travaux dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage). Avec mise en circuit de charge (déclenchement FI 30 mA via un bouton-poussoir).

Norme:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Livraison:

Avec piles 081561 réf. LR3, protection des pointes de contact et isolations des pointes de mesure.

Description technique

Plage d'affichage c.a.	12 - 690 V
Eclairage des points de mesure	oui
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Contrôle de l'ordre des phases	100 – 690 V
Plage d'affichage c.c.	12 - 690 V
Contrôle de phase	100 – 690 V
Contrôle de continuité	acoustique / LED jusqu'à 500 kΩ
Indice de protection IP	IP 64
Courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR	oui
Etalonnage	I1
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Testeur de tension

Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkSTesteur de tension Type S	027160 S

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------