

**Plate-forme de travail avec pieds repliables, Hauteur plate-forme: 700 mm****Données de commande**

N° commande	966540 700
GTIN	4045197801760
Classe d'article	92L

Description**Exécution:**

Marches en aluminium et plate-forme en tôle larmée en aluminium. Pieds repliables et munis de sabots en caoutchouc antidérapant.

Norme:**Gemäß DIN EN 131.**

Charge admissible échelles et plates-formes: 150 kg

Hauteur de travail env.: 2,7 m

Hauteur de plate-forme: 0,7 m

Largeur plate-forme: 1730 mm

Profondeur plate-forme: 290 mm

Poids: 10,3 kg

Description technique

Hauteur de travail env.	2,7 m
Profondeur plate-forme	290 mm
Largeur plate-forme	1730 mm
Poids	10,3 kg
Hauteur de plate-forme	0,7 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles plates-formes

