



Ruban adhésif en aluminium, Largeur×longueur (mm×m): 50X55



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 083635 50X55 |
| GTIN | 2050001712301 |
| Classe d'article | 08M |

Description

Exécution:

Le ruban adhésif souple en aluminium convient pour la galvanisation, présente une forte réflexion à la chaleur et la lumière et résiste aux intempéries et aux produits chimiques. Le ruban adhésif **3M™ 431** présente d'excellentes propriétés d'étanchéité grâce à une bonne protection contre l'humidité et peut être utilisé sans problème pour les applications de longue durée.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Masse adhésive: Acrylate

Couleur: argent

Longueur: 55 m

Largeur: 50 mm

Épaisseur: 0,09 mm

Description technique

| | |
|-----------|---------|
| Épaisseur | 0,09 mm |
| Largeur | 50 mm |

Fiche technique

| | |
|----------------------------------------|------------------------|
| Référence fabricant | 431 |
| Couleur | argent |
| Longueur | 55 m |
| Durée de conservation minimum | 12 mois |
| Température de stockage | 20 °C |
| Particularité | Résistant aux UV |
| Particularité | résistant à l'humidité |
| Type de ruban adhésif | une face |
| Support présent | non |
| résiste à des températures jusqu'à | -55 - 155 °C |
| Matériau support | Aluminium |
| Résistance à la traction | 3,38 N/mm |
| Masse adhésive | Acrylate |
| Extensibilité | 5 % |
| Humidité de l'air du local de stockage | 50 % |
| Utilisation | Gainer |
| Utilisation | Masquer |
| Utilisation | Etanchéfier |
| Utilisation | Ourler |
| Utilisation | Isoler |
| Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,44 N/mm |
| Type de produit | Ruban adhésif |