

Garant**Porte-capuchons, Ø tête, longueur de tête, forme: 1125L**

Données de commande

N° commande	553100 1125L
GTIN	4045197802736
Classe d'article	51E

Description

Exécution:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. **Ils sont rapidement et aisément interchangeables** (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier.

Utilisation:

Essentiellement dans la fabrication d'outils pour les travaux de finition dans des endroits d'accès difficile.

Adapté(s) pour:

Capuchons abrasifs 553035 – 553328.

Description technique

Vitesse de rotation max.	40000 min ⁻¹
Ø tête	11 mm
Ø queue	6 mm
Longueur tête	25 mm
Type de produit	Porte-capuchons