

HOLEX®**Foret hautes perf. carb. mono. Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 8,2 mm****Données de commande**

N° commande	123308 8,2
GTIN	4045197451286
Classe d'article	12E

Description**Exécution:**

Âme renforcée et amincissement spécial procurant une arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**.

Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des **copeaux courts**.

Recommandation(s):**Profondeur de perçage maximale :**

longueur des goujures (voir tableau) moins 1,5×Ø nominal.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des forets longs 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec 121068– 121130 ou un alésage pilote 3×D avec 122736.

Type d'outils: Carbure monobloc

Profondeur de perçage jusqu'à: 12×D

Angle de pointe: 135 degré

Queue: DIN 6535 HE avec h6

Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Foret pilote nécessaire: Oui, foret pilote

Norme: Norme usine

Tolérance Ø nominal: h7

Nombre de dents Z: 2

Tolérance Ø nominal: h7

Longueur des goujures: 120 mm

Longueur totale L_{tot}: 162 mm

Ø queue: 10 mm

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm²: 0,15 mm/tr

Description technique

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,15 mm/tr
Longueur des goujures	120 mm
Nombre de dents Z	2
Tolérance de queue	h6
Ø nom.	8,2 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue	10 mm
Longueur totale L _{tot}	162 mm
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage maximale recommandée	107,7 mm
Revêtement	TiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Profondeur de perçage jusqu'à	12×D
Angle de pointe	135 degré
Queue	DIN 6535 HE avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Foret pilote nécessaire	Oui, foret pilote
Bague de couleur	Vert