

**Disque abrasif Combidisc® Diamant, Ø 50,8 mm, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	554033 60
GTIN	4007220750483
Classe d'article	55G

**Description****Exécution:**

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et "en un tour de main" des outils de polissage.

Disques abrasifs avec grain diamant (D) pour **matériaux très durs** comme le carbure, le verre, la céramique, le PRFC/PRFV et les revêtements anti-usure (p.ex. émail). Utilisation sur plateaux-supports durs ou moyennement durs.

**Utilisation:**

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

**Remarque(s):**

**Roloc™ Bristle-Disc**, voir code art. 573510 et suivants.

**Description technique**

Grain	60
Ø disque	50,8 mm
Correspond à la granulométrie	251 µm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D

Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Vitesse de rotation max.	7500 min <sup>-1</sup>
Type de produit	disques abrasifs

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Carbure (HM)	adaptée		
Ti	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmDur Ø ext. 50 mm	554089 50
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm	554090 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmdoux Ø ext. 50 mm	554091 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmMoyennement dur Ø ext. 50 mm	554093 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmmoyen Ø ext. 50 mm	554092 50