

**Disque abrasif Combidisc® Diamant, Ø 50,8 mm, Grain: 220****Données de commande**

N° commande	554033 220
GTIN	4007220750506
Classe d'article	55G

Description**Exécution:**

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et "en un tour de main" des outils de polissage.

Disques abrasifs avec grain diamant (D) pour **matériaux très durs** comme le carbure, le verre, la céramique, le PRFC/PRFV et les revêtements anti-usure (p.ex. émail). Utilisation sur plateaux-supports durs ou moyennement durs.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Description technique

Grain	220
Ø disque	50,8 mm
Correspond à la granulométrie	76 µm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D

Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Vitesse de rotation max.	7500 min ⁻¹
Type de produit	disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Carbure (HM)	adaptée		
Ti	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmDur Ø ext. 50 mm	554089 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 50 mm	554092 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmMoyennement dur Ø ext. 50 mm	554093 50
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm	554090 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmdoux Ø ext. 50 mm	554091 50