

HOLEX**Roue de polissage (A), Grain 40, Ø tête x largeur de tête: 50X15mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 554095 50X15 |
| GTIN | 4045197803238 |
| Classe d'article | 52E |

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.

Lamelles abrasives recouvertes de **corindon normal (A)**.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Description technique

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Grain | 40 |
| Vitesse de rotation max. | 15300 min ⁻¹ |
| Largeur tête | 15 mm |
| Ø tête | 50 mm |
| Vitesse de rotation recommandée | 9000 min ⁻¹ |
| Ø queue | 6 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Abrasifs | Grain abrasif corindon (A) |
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Attribut des noms de produit | Grain 40 |
| Type de produit | Roue de polissage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |