

**HOLEX****Roue de polissage (A), Grain 120, Ø tête x largeur de tête: 3/30X10mm****Données de commande**

N° commande	554300 3/30X10
GTIN	4045197803337
Classe d'article	52E

**Description****Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.

Lamelles abrasives recouvertes de **corindon normal (A)**.

**Utilisation:**

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

**Description technique**

Grain	120
Vitesse de rotation max.	18000 min <sup>-1</sup>
Ø queue	3 mm
Ø tête	30 mm
Vitesse de rotation recommandée	16000 min <sup>-1</sup>
Largeur tête	10 mm
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Attribut des noms de produit	Grain 120
Type de produit	Roue de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		